



AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
- Principio di azionamento dei frutti
- adatto fino alla categoria di sicurezza 4
- la posizione del dispositivo di sicurezza può essere interrogata
- Azionatore a molla
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- Versione robusta
- Lunga durata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 22/03/2025, 03:30