



EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12/05/2025, 00:43