



## CSS 11-30S-SD-M-ST

- uscita diagnostica seriale
- Custodia in acciaio temperato
- È possibile collegare in serie fino a 31 sensori.
- collegamento ad innesto M12, 8 poli
- Ø M30
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
- Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo
- Il sensore di sicurezza può essere montato anche dietro le coperture V4A.

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 13/04/2025, 01:28