



## M3K 330-11Y-M20

- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Custodia di metallo
- Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 08/01/2025, 20:16