



ZV7H 235-02Z-2138

- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Azionatore regolabile con scatti di 10°

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/02/2025, 07:52