



## Z4V7H 332-11Y-1503

- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Elevata apertura dei contatti
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Contatti d'argento massiccio dorati
- Memoria magnetica con sistema a scatto
- Sistema di contatti separato dal sistema di scatto, punto di commutazione costante, indipendente dal consumo dei contatti
- Design sec. EN 50041
- **Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento**
- Azionatore regolabile con scatti di 10°

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 11/01/2025, 17:55