



## M2C 441-11Y

- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Posizione finale mantenuta
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Variazione della direzione di azionamento per spostamento dell'azionatore
- 2 Contatti
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
- Azionatore con superficie temperata
- Grado di protezione IP65

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 26/11/2024, 16:24