



PS116-Z11-LR300-R200

- commutazione tipo rapido 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
- Cavo di collegamento a destra, 3 m
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02/03/2025, 09:25