



AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC

- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- tecnica di taglio a blocco
- Sblocco manuale
- Isolamento di protezione
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forma compatta
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
- Versione sinistra
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 27/09/2024, 03:23