



## UVH 431Y-M20

- Custodia di metallo
- 1 Contatto
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (disp. di base)
- Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90°
- Azionatore regolabile a 360° senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10/08/2024, 02:53