



ML 441-11Y-T-2512-6

- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90°
- Custodia di metallo
- Azionatore regolabile a 360° senza scatti
- 2 Contatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
- Grado di protezione IP65

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 27/11/2024, 00:43