SCHEDA TECNICA



MV9H 330-11Y-U270-M20



- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche
- ullet Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90°
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Asta tonda di acciaio

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 03/07/2025, 22:26