



## Z4V10H 335-11Z-M20

- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Design sec. EN 50041
- **Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento**

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23/04/2025, 01:06