



Z4V7H 355-11Z-M20-2138

- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- 3 passacavi lateralmente M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- Punti di commutazione conforme a EN 50041

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10/02/2025, 01:49