



PS116-T12-L200-N200

- Cavo di collegamento sotto, 2 m
- commutazione tipo lento 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Custodia in plastica
- Con rotella in plastica
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 13/02/2025, 09:11