



SEPG05.3.4.0.22/95

- interruttore emergenza in versione metallica Ø 38,5 mm
- 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 55 mm in metalloesecuzione
- Pressofuso di lega leggera
- Custodia formata da 2 parti
- Montaggio libero oppure a parete
- Esecuzione ergonomica
- I blocchi terminali e i relè possono essere montati nelle parti interne
- Pannello operatore adatto per almeno 8 dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi
- Fori applicati sotto la custodia e foro centrale Ø = 22,3mm

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 26/03/2025, 21:32