



AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

- Sblocco di fuga, lateralmente
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- collegamento a vite
- Sblocco manuale
- Forma compatta
- Ritenuta
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Isolamento di protezione
- Elevata forza di ritenuta
- Lunga durata
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 14/01/2025, 16:28