SCHEDA TECNICA





AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC

- Incastro a sfera regolabile per ciascuna porta individualmente fino a 400 N
- 3 interruttori in una custodia
- Azionatore a molla
- per porte doppie
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- · Versione robusta
- Lunga durata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/07/2025, 11:37