



TD 461-13Y-M20

- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- 118 mm x 127 mm x 64 mm (disp. di base)
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90°
- Azionatore regolabile a 360° senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 22/01/2025, 17:11