



ZR 235-11Z-M20-2325

- Con molla di ritorno più forte nell'interruttore base
- Forza di azionamento $12N \pm 5\%$
- Custodia con fori di montaggio circolari $D=5\text{mm}$
- Resistente alle temperature fino -40 C
- Non idonea per alternanza di temperature
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- $30\text{ mm} \times 63,5\text{ mm} \times 30\text{ mm}$
- Elementi di azionamento regolabili di $4 \times 90^\circ$
- Misure di fissaggio sec. EN 50047

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 08/10/2025, 09:19