



ML 441-11Y-T-2512-6

- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- metaalbehuizing
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- 2 Contacten
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar
- In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
- Afdichtingsgraad IP65

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 7/07/2024 03:51