



UVH 432Y-M20

- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (basistoestel)
- Instelbare schakelpunten en contacttype
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generereerd op 23/01/2025 13:31