



EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

- Bandsnelheid tot 1 m/s
- Nylon rol, Ø 22 mm, loopvlak 95 mm
- 1 NO-contact / 1 NC-contact bij een afbuiging van 24°
- Gedwongen verbrekend contact voor veilig schakelen
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- **enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen**

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15/01/2025 13:13