



## MV3H 330-11Y-991

- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegeneerd op 27/02/2025 08:51