



AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- 2 schakelaars in één behuizing
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- kabelingang M20 x 1,5
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklimaansluiting

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31/07/2024 01:13