



CSS 11-30S-SD-M-ST

- uitgang voor seriële diagnose
- Behuizing in edelstaal
- Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- Ø M30
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
- Veiligheidssensor ook inbouwbaar achter V4A-afdekkingen

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31/12/2024 12:40