



AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- 2 schakelaars in één behuizing
- Ex-versie verkrijgbaar
- Noodontgrendeling
- 162 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklimaansluiting

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/10/2024 21:50