



MV4H 017-22Y

- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 4 Contacten
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar
- Elasticiteit van de veer vangt onnauwkeurig aanvaren van de schakelnokken op

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/07/2024 20:12