



TD 422-01y-1090/2512

- 2 kabelingen M 20 x 1.5
- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- metaalbehuizing
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
- In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
- Afdichtingsgraad IP65

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegeneerd op 11/07/2024 04:34