



MV10H 015-11Y

- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar
- Ronde staaf in epoxyhars

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ge genereerd op 21/12/2024 17:47