



AZM40B-I2-ST-1P2P-DU

- Kleine, platte vorm
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- Arrêteerkracht 40 N
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
- Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
- De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
- Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13/07/2024 06:26