



AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- 2 schakelaars in één behuizing
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- Ex-versie verkrijgbaar
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklimaansluiting

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ge genereerd op 25/03/2025 13:59