



NO IMAGE  
AVAILABLE

## Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Grote contactopeningsbreedte
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Vergulde massieve zilvercontacten
- Sprongsysteem d.m.v. houdmagneet
- Contactstelsel gescheiden van sprongsysteem, daardoor constant schakelpunt, onafhankelijk van contactafbrand
- Bouwvorm volgens EN 50041
- **enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen**
- Bedieningselement in 10° stappen instelbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generereerd op 07-08-2024 11:37