



AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Schroefaansluiting
- hulpontgrendeling, zijdelingse
- Linkse uitvoering
- Compacte bouwvorm
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
- Lange levensduur
- 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13-10-2025 22:53