



AZM 415-11/11ZPKE14H 24VAC/DC

- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- Diversitaire bediening van de contactelementen
- Geschikt tot sturingscategorie 4
- De positie van de beschermvoorziening kan afgevraagd worden
- Verende bedieningssleutel
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklimaansluiting

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generereerd op 17-10-2024 07:04