



CSS 12-34-V-D-M-ST

- 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
- bediening langs boven
- Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generereerd op 05-01-2025 16:07