



## UVH 431Y-M20

- metaalbehuizing
- 1 Contact
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (basistoestel)
- Instelbare schakelpunten en contacttype
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generereerd op 24-11-2024 07:12