



MV10H 330-11Y-G24-1348

- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningsnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar
- Ronde staaf in epoxyhars

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18-03-2025 10:56