



## M3V4D 330-11Y-1366

- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- Met eindarrêtering
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar
- Bedieningskop met 90° eindarrêtering

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-07-2024 01:12