



TV10H 017-22Y

- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 4 Contacten
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar
- Ronde staaf in epoxyhars

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ge genereerd op 17-01-2025 05:25