



## CSS 14-34F0-S-D-M-ST

- 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
- zijdelingse bediening
- zonder flankenbewaking van de vrijgaveknop, geschikt voor automatische start
- Voor het aansturen van gedwongen gevoerde relais zonder nageschakelde veiligheidsmodule
- Gebruik als individueel of eindtoestel in serieschakelingen van standaard sensoren in plaats van de veiligheidsmodule
- tot 30 CSS 34 sensoren en een CSS 34F0/F1 kunnen in serie geschakeld worden, zelfbewakend in categorie 4 volgens ISO 13849-1
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarsluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-01-2025 14:01