



MV4H 017-22Y

- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 4 Contacten
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90° omzetbaar
- Hefboom traploos 360° instelbaar
- Hefboom is 180° op de as omstelbaar
- Elasticiteit van de veer vangt onnauwkeurig aanvaren van de schakelnokken op

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ge genereerd op 27-11-2024 02:26