



TESFA/ST24.2/U

- 1 kabelingangen M 16 x 1.5
- 1 Stekkeraansluiting M12, 8-polig
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Voor deuren met aanslag links of rechts
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 ... 60 mm)

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ge genereerd op 26-01-2025 14:30