



ZR 235-11Z-M20-2325

- met een sterkere terugtrekveer in de basisschakelaar
- Bedieningskracht $12N \pm 5\%$
- Behuizing met ronde montagegaten $D=5\text{mm}$
- bestand tegen temperaturen tot $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Niet geschikt voor wisselende temperatuur
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- $30\text{ mm} \times 63,5\text{ mm} \times 30\text{ mm}$
- Bedieningselementen $4 \times 90^{\circ}$ omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-10-2025 14:53