



TL 422-10Y

- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Aktuatorhodet kan repositioneres i trinn 4 x 90°
- metallhus
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
- Tetthetsgrad IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 17.01.2025, 10:21