



## UV3H 431Y

- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
- Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 10.08.2024, 00:14