



TV9H 015-11Y

- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (grunnleggende komponent)
- Aktuatorhodet kan repositioneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Stålstang

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 01.12.2024, 09:38