



MVH 330-11Y-M20

- metallhus
- Lang levetid
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (grunnleggende komponent)
- Eget for lave aktiveringshastigheter
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- silikonfri
- testet for bruk i kraftstasjoner
- Aktuatorhodet kan repositioneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.08.2024, 02:27