



## CSS 11-300-D-M-ST

- Plast bryterhus
- Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
- Stikkontakt M12, 8-polet
- Ø M30
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutnings sikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
- Sikkerhetssensor kan også monteres bak V4A-deksler

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 25.01.2025, 17:55