



ZV12H 236-11Z-M20

- Snappfeste med konstant kontaktrykk opp til brytepunktet
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Plast bryterhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- dobbel isolering
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 25.05.2025, 06:06